

**Garant**
**Klemmdrehhalter SRGCL 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, links, Schaft- / Plattengröße: 16/06mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260607 16/06
GTIN	4062406059460
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
ISO-Code Halter	SRGCR/L 1616H06
Kopflänge L <sub>1</sub>	13,6 mm
passende Wendeschneidplatte	RC.T 0602
Gesamtlänge L	100 mm
Schaftgröße	16 mm
Plattengröße	6 mm
Serie	QuickTurn
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500