

Garant**Klemmdrehhalter SRGCL 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, links, Schaft- / Plattengröße: 12/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260607 12/06
GTIN	4062406059453
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Plattengröße	6 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Funktionsbreite L ₄	16 mm
Kopflänge L ₁	13,6 mm
ISO-Code Halter	SRGCR/L 1212F06
passende Wendeschneidplatte	RC.T 0602
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500