

**Garant****Klemmdrehhalter SRGCR 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260606 25/06
GTIN	4062406059415
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	6 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
passende Wendeschneidplatte	RC.T 0602
Schaftgröße	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Kopflänge L <sub>1</sub>	15,3 mm
Gesamtlänge L	150 mm
ISO-Code Halter	SRGCR/L 2525M06
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500