

Garant**Klemmdrehhalter SRGCR 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/08mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260606 20/08
GTIN	4062406059439
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	14,7 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 29
Schaftgröße	20 mm
ISO-Code Halter	SRGCR/L 2020K08
Gesamtlänge L	125 mm
Plattengröße	8 mm
passende Wendeschneidplatte	RC.T 0803
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

