

Garant
Klemmdrehhalter SRGCL 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, links, Schaft- / Plattengröße: 20/08mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260607 20/08
GTIN	4062406059507
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	SRGCR/L 2020K08
Kopflänge L ₁	14,7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 29
Gesamtlänge L	125 mm
passende Wendeschneidplatte	RC.T 0803
Plattengröße	8 mm
Schaftgröße	20 mm
Serie	QuickTurn
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter