

**Garant****Klemmdrehhalter SRGCL 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, links, Schaft- / Plattengröße: 20/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260607 20/06
GTIN	4062406059477
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	6 mm
Gesamtlänge L	125 mm
ISO-Code Halter	SRGCR/L 2020K06
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	15,3 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
passende Wendeschneidplatte	RC.T 0602
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	30 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500