



Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221960 40/5
GTIN	2050002058743
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Aufnahmegewinde M	M16
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	73 mm
Schneiden-Ø D _c	40 mm
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
Rampingwinkel α _{max}	0,55 Grad
Anzahl Schneiden Z	5
Ø D ₃	33 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	1 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	78 mm
Ramplinglänge L für α _{max}	31,3 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Innenkühlung	ja

Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------