



## Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 42/5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221960 42/5
GTIN	2050002058750
Artikelklasse	250

### Beschreibung

Hochvorschubfräser MFH mini 42/5 mm  
 Innenkühlung: ja  
 Anzahl Schneiden Z: 5  
 Ø D<sub>3</sub>: 35 mm  
 maximale Schnitttiefe a<sub>p max</sub>: 1 mm  
 Gesamtlänge L<sub>ges</sub>: 40 mm  
 Aufnahmegewinde M: M16  
 Bohrzirkularfräsen Ø D<sub>min</sub>: 77 mm

### Technische Beschreibung

Rampinglänge L für α <sub>max</sub>	33,3 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>min</sub>	77 mm
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	1 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Anzahl Schneiden Z	5
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Ø D <sub>3</sub>	35 mm
Rampingwinkel α <sub>max</sub>	0,52 Grad

Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Innenkühlung	ja
Gesamtlänge $L_{ges}$	40 mm
Aufnahmegewinde M	M16
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{max}$	82 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------