



## Hochvorschubfräser MFH mini mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 52/5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221965 52/5
GTIN	2050002058781
Artikelklasse	250

### Beschreibung

Hochvorschubfräser MFH mini 52/5 mm  
 Innenkühlung: ja  
 Anzahl Schneiden Z: 5  
 Ø D<sub>3</sub>: 45 mm  
 maximale Schnitttiefe a<sub>p max</sub>: 1 mm  
 Gesamtlänge L<sub>ges</sub>: 40 mm  
 Aufnahmebohrungs-Ø: 22 mm  
 Bohrzirkularfräsen Ø D<sub>min</sub>: 97 mm

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	40 mm
Rampinglänge L für α <sub>max</sub>	43,3 mm
Innenkühlung	ja
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	52 mm
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	1 mm

passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	0,4 Grad
Aufnahmebohrungs- $\emptyset$	22 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	5
Bohrzirkularfräsen $\emptyset D_{\min}$	97 mm
$\emptyset D_3$	45 mm
Bohrzirkularfräsen $\emptyset D_{\max}$	102 mm
Einstellwinkel $\kappa$	15 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------