



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250697 CA025P
GTIN	4960664857401
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DNMG 150608 CA025P Sorte: CA025P  
 Spanbrecher: PQ  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 105 - 435 m/min

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	PQ
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	105 - 435 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub $f$	0,13 - 0,4 mm/U

Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA025P
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen