



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250797 CA025P
GTIN	4960664864249
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DNMG 150608 CA025P Sorte: CA025P  
 Spanbrecher: PS  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

### Technische Beschreibung

Sorte	CA025P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Vorschub $f$	0,15 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	1 - 4 mm
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Spanbrecher	PS
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen