



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250796 CA025P
GTIN	4960664864232
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DNMG 150604 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Sorte	CA025P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	PS

Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	1 - 4 mm
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen