



Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	251162 CA025P
GTIN	4960664864591
Artikelklasse	25E

Beschreibung

SNMG 120404 CA025P Eckenradius: 0,4 mm
 Sorte: CA025P
 Spanbrecher: PQ
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Vorschub f : 0,13 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 105 - 435 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Sorte	CA025P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Spanbrecher	PQ
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 435 m/min
Schneidstoff	HM
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen