



Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	251164 CA025P
GTIN	4960664864607
Artikelklasse	25E

Beschreibung

SNMG 120408 CA025P Eckenradius: 0,8 mm
 Sorte: CA025P
 Spanbrecher: PQ
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Vorschub f : 0,13 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 105 - 435 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 435 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM

Spanbrecher	PQ
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Sorte	CA025P
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen