



## Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	251474 CA025P
GTIN	4960664857609
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

TNMG 160408 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: PQ

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 105 - 435 m/min

### Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	PQ
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub $f$	0,13 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	105 - 435 m/min
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA025P
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen