



## Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 220408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	251587 CA025P
GTIN	4960664865185
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

TNMG 220408 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Sorte	CA025P
Spanbrecher	PS
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_p$	1 - 4,5 mm

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 220408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen