



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	252013 CA025P
GTIN	4960664865680
Artikelklasse	25E

Beschreibung

WNMG 080404 Wiper CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: WP

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm

Vorschub f : 0,07 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Spanbrecher	WP
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P

Sorte	CA025P
Vorschub f	0,07 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen