



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	252113 CA025P
GTIN	4960664865734
Artikelklasse	25E

Beschreibung

WNMG 080404 Wiper CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: WQ

Schnitttiefe a_p : 1 - 3,8 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1 - 3,8 mm
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	WQ

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA025P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen