



Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	252114 CA025P
GTIN	4960664865918
Artikelklasse	25E

Beschreibung

WNMG 080408 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe a_p : 1 - 3,8 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	1 - 3,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Spanbrecher	PS

Sorte	CA025P
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen