



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PR005S



Bestelldaten

Bestellnummer	250210 PR005S
GTIN	4960664836390
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120404 PR005S Sorte: PR005S

Spanbrecher: MU

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,15 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 30 - 90 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	MU
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	30 - 90 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	PR005S

Vorschub f	0,05 - 0,15 mm/U
Hauptanwendung	S
Schnitttiefe a _p	0,5 - 4 mm
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen