



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PR015S



Bestelldaten

Bestellnummer	250210 PR015S
GTIN	4960664837151
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120404 PR015S Sorte: PR015S

Spanbrecher: MU

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,18 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 25 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,18 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	25 - 70 m/min
Hauptanwendung	S
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MU

Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	PR015S
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen