



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR015S



### Bestelldaten

Bestellnummer	250696 PR015S
GTIN	4960664837335
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DNMG 150604 PR015S Sorte: PR015S

Spanbrecher: MQ

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 25 - 70 m/min

### Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	MQ
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	PR015S
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Vorschub f	0,05 - 0,18 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	25 - 70 m/min
Hauptanwendung	S
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen