



Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR005S



Bestelldaten

Bestellnummer	251752 PR005S
GTIN	4960664836765
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	PR005S
Hauptanwendung	S
Spanbrecher	MQ
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	30 - 90 m/min
Vorschub f	0,03 - 0,12 mm/U
Beschichtung	Megacoat Hard

ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen