

**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PR015S****Bestelldaten**

Bestellnummer	251822 PR015S
GTIN	4960664837571
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	MU
Vorschub f	0,05 - 0,18 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	25 - 70 m/min
Schneidstoff	HM
Sorte	PR015S
Hauptanwendung	S
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Beschichtung	Megacoat Hard

ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen