

**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR015S****Bestelldaten**

Bestellnummer	251752 PR015S
GTIN	4960664837526
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,18 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	25 - 70 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sorte	PR015S
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	MQ
Hauptanwendung	S
Beschichtung	Megacoat Hard

ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen