



## Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR005S



### Bestelldaten

Bestellnummer	251474 PR005S
GTIN	4960664836703
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

TNMG 160408 PR005S Sorte: PR005S  
 Spanbrecher: MQ  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 30 - 90 m/min

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,03 - 0,25 mm/U
Sorte	PR005S
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	MQ
Hauptanwendung	S
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	30 - 90 m/min

Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen