

Garant**Zirkularfräser, mit Gewinde Stahl, Typ: 16/M5****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 217253 16/M5 |
| GTIN | 4062406060060 |
| Artikelklasse | 21Q |

Beschreibung**Ausführung:****Extra schlanke Ausführung** zum Gewindefräsen.**Hinweis:**

Polygon-Fräsplatten Typ P12 / P16 / P26 Nr. 217255 – 217327.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: ja

kleinster Bohr-Ø D: 18 mm

Gewindegröße M: M5 mm

für Platten-Typ: P16

Innen-Ø d₁: 9,5 mmmaximale Schnitttiefe S_{max}: 4,1 mmAuskräglänge L₁: 15 mm**Technische Beschreibung**

| | |
|--|--------|
| Gewindetiefe | 15 mm |
| Auskräglänge L ₁ | 15 mm |
| maximale Schnitttiefe S _{max} | 6,5 mm |
| Innen-Ø d ₁ | 9,5 mm |
| Gewindegröße M | M5 mm |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Schaftausführung | mit Gewinde |
| Gesamtlänge L _{ges} | 18,5 mm |
| Innenkühlung | ja |
| für Platten-Typ | P16 |
| kleinster Bohr-Ø D | 14 - 22 mm |
| Spannschrauben-Set | 219818 (8IP; 3,8 Nm) |
| Material Fräser | mit Gewinde Stahl |
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| Produktart | Zirkularfräser |