



## Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114020 mit Kassette, unbeschichtet, Typ: 1-10



### Bestelldaten

Bestellnummer	115030 1-10
GTIN	4045197024169
Artikelklasse	12B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.

**Rollgewalzt**, normaler Spiralwinkel, Kerndicke und Kernanstieg.

Robuster Spiralbohrer mit verstärktem Kern und geringer Querschneide für leichtes Anbohren und genaues Zentrieren der vorgesehenen Bohrung. **Präzisionsrollgewalzte Spanräume.**

Innenkühlung: nein

Schaft: Zylinderschaft

Anzahl Schneiden Z: 2

Bohrerbereich: 1 - 10 mm

Anzahl Bohrer: 19

Bohrer jeweils steigend: 0,5 mm

### Technische Beschreibung

Bohrer jeweils steigend	0,5 mm
Bohrerbereich	1 - 10 mm
Anzahl Bohrer	19

Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	118 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	ja
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	45 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	25 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	25 m/min	K
Uni	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

## Zubehör

Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 4 mm	114020 4
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 6,5 mm	114020 6,5
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 8 mm	114020 8

Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 7,5 mm	114020 7,5
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 10 mm	114020 10
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 9 mm	114020 9
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 2,5 mm	114020 2,5
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 3,5 mm	114020 3,5
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 1 mm	114020 1
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 5 mm	114020 5
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 1,5 mm	114020 1,5
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 6 mm	114020 6
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 8,5 mm	114020 8,5
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 2 mm	114020 2
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 5,5 mm	114020 5,5
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 9,5 mm	114020 9,5
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 3 mm	114020 3
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 4,5 mm	114020 4,5
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N Ø DC h8 7 mm	114020 7