

Garant GRIDLINE

## Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 20×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/7A



### Bestelldaten

Bestellnummer	930505 800/7A
GTIN	4062406066376
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### HINWEIS: Farbauswahl möglich

#### Ausführung:

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 24×24G, mit Schubladen 20×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

#### Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 75, 100, 100, 150, 150

#### Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

#### Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 20×20

Höhe: 800 mm

Breite: 600 mm

Tiefe: 600 mm  
 Nutzhöhe: 700 mm  
 Nutzhöhe für Schubladen: 700 mm  
 Schubladen Nutzbreite: 500 mm

## Technische Beschreibung

Höhe	800 mm
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Nutzhöhe	700 mm
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Anzahl Schubladen	7
Breite	600 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Gewicht	99 kg
Tiefe	600 mm
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszug Sperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkzeugschrank

## Zubehör

Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930533 150
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 800 mm	930525 800
Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930533 75
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	930533 50
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930533 100