

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 20×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/6A**Bestelldaten**

Bestellnummer	930505 800/6A
GTIN	4062406066352
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 24×24G, mit Schubladen 20×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
--	----

Tiefe	600 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Gewicht	92 kg
Höhe	800 mm
Breite	600 mm
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Anzahl Schubladen	6
Schubladen Nutztiefe in G	20
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Nutzhöhe	700 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G

Produktart

Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	930533 200
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930533 100
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 800 mm	930525 800
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930533 75
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930533 150
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21