

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 20×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/6**Bestelldaten**

Bestellnummer	930505 800/6
GTIN	4062406066345
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 24×24G, mit Schubladen 20×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe	500 mm
----------------------	--------

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Tiefe	600 mm
Gewicht	93 kg
Anzahl Tür	0
Anzahl Schubladen	6
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	250 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Höhe	800 mm
Nutzhöhe	700 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Breite	600 mm
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G

Produktart

Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	930533 250
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930533 75
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	930533 125
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 800 mm	930525 800
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	930533 50
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930533 100