

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 20×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 900/10



Bestelldaten

Bestellnummer	930505 900/10
GTIN	4062406066406
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 24×24G, mit Schubladen 20×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 50, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 20×20

Höhe: 900 mm

Breite: 600 mm

Tiefe: 600 mm
 Nutzhöhe: 800 mm
 Nutzhöhe für Schubladen: 800 mm
 Schubladen Nutzbreite: 500 mm

Technische Beschreibung

Nutzhöhe für Schubladen	800 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Tiefe	600 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Anzahl Tür	0
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Gewicht	126 kg
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	900 mm
Nutzhöhe	800 mm
Anzahl Schubladen	10
Schubladen Nutztiefe in G	20
Breite	600 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20

Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 900 mm	930525 900
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	930533 50
Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930533 75
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930533 100
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21