

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 20×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 900/7A****Bestelldaten**

Bestellnummer	930505 900/7A
GTIN	4062406066390
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****HINWEIS: Farbauswahl möglich****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 24×24G, mit Schubladen 20×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 75, 100, 100, 150, 250

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 20×20

Höhe: 900 mm

Breite: 600 mm

Tiefe: 600 mm  
 Nutzhöhe: 800 mm  
 Nutzhöhe für Schubladen: 800 mm  
 Schubladen Nutzbreite: 500 mm

## Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	7
Höhe	900 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Tiefe	600 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	105 kg
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Nutzhöhe	800 mm
Anzahl Tür	0
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	250 mm
Nutzhöhe für Schubladen	800 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Breite	600 mm
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszug Sperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkzeugschrank

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930533 100
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	930533 250
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930533 75
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930533 150
Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 900 mm	930525 900
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	930533 50