

Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 38-teilig, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	630012 6
GTIN	4062406060213
Artikelklasse	61A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M20.

Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M18.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

- 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Nr. 631029 Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
- 1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 10 St. Nr. 642229 Gr. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
- 1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 3 St. Nr. 631729 Gr. 3; 4; 5
- 1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 643229 Gr. 6; 8; 10; 12; 14
- 1/4 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 633029 Gr. 116
- 1/2 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 641329 Gr. 295
- 1/4 Zoll Steckgriff: 1 St. Nr. 632829 Gr. 1/4
- 1/4 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 632429 Gr. 50; 150
- 1/2 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 641029 Gr. 130; 255
- 1/4 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 633529 Gr. 1/4
- 1/2 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2
- 1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632025 Gr. 1/4

1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2 Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2×3/1 (nicht im

Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-30 mm
Anzahl Teile	38
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-14 mm
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	510 mm
Breite	294 mm
Höhe	61 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8×20
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643229 10
Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge 116 mm	633029 116
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631029 6
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641029 255
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 3 mm	631729 3
Steckgriff, 1/4 Zoll ganze Länge 146 mm	632829 146

6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642229 21
Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4	633529 1/4
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643229 14
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643229 6
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631029 10
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642229 22
PUR-Schaumeinlage für Sortiment 630012	630304 630012
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642229 24
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642229 30
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 50 mm	632429 50
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631029 5,5
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641629 1/2
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ	640025
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631029 8
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631029 11
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642229 16
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	631029 9
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642229 18
Systembox Typ 4	630305 4
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 5 mm	631729 5
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632429 150
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 4 mm	631729 4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm	631029 4
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641029 130
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641329 295
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643229 12
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631029 5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631029 7

Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ	632025
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642229 27
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642229 19
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643229 8
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642229 17
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642229 13
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640025 1/2
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ 1/4	632025 1/4