

Garant**Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 41-teilig, Typ: SD****Bestelldaten**

Bestellnummer	630325 SD
GTIN	4062406060282
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

System-Box aus nahezu unzerbrechlichem ABS-Kunststoff mit integrierten Scharnieren und neuartigem, bedienungsfreundlichem Schnellverschluss. Alle Werkzeuge werden in einer speziell ausgeformten **PUR-Schaumeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten. Das Surface Drive Profil wirkt direkt auf die Flächen der Muttern und Schrauben, empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße (wie z. B. zöllige Schrauben) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive Profil angezogen bzw. gelöst werden. Die Wobble-Fix Verlängerungen lassen einen Schwenkwinkel zu und können durch Einrasten festgestellt werden.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M8 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M10.

Für Pozidriv- und Phillipsschrauben mit Gewinde M2 – M6, Schlitzschrauben mit Gewinde M2 – M4

und für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M2,5 – M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant, Surface Drive: 13 St. Nr. 631225 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
 Bits, C 6,3, für Innen-Sechskant: 4 St. ähnlich Nr. 675240 Gr. 3; 4; 5; 6
 Bits, C 6,3, für Phillips: 3 St. ähnlich Nr. 675310 Gr. 1/25; 2/25; 3/25
 Bits, C 6,3, für Pozidriv: 3 St. ähnlich Nr. 675320 Gr. 1/25; 2/25; 3/25
 Bits, C 6,3, für Schlitz: 3 St. ähnlich Nr. 675250 Gr. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
 Bits, C 6,3, für Innen-Torx®: 6 St. ähnlich Nr. 675340 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 Quergriff: 1 St. Nr. 633029 Gr. 116
 Steckgriff: 1 St. 632829 Gr. 146
 Verlängerungen „Wobble-Fix“: 2 St. 632519 Gr. 50; 100
 Kardangelen: 1 St. Nr. 633529 Gr. 1/4
 Knarre: 1 St. Nr. 632025 Gr. 1/4 mit Auswerfer
 Kupplungsschaft E 6,3: 1 St. ähnlich Nr. 675020 Gr. 6,3K, für 1/4 Zoll Bits C 6,3
 Verbindungsschaft: 1 St. Bit-Schaft E 6,3 – Vierkant 1/4 Zoll
 Verbindungsstück für Bits: 1 St. ähnlich Nr. 676800, 1/4 Zoll Vierkant-Einsatz - Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
 Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	41
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-6 mm
Schlüsselweiten-Bereich Surfacedrive	4-14 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
6-kant Steckschlüssel Profil	Surfacedrive
Vierkant mit Wobble-Fix	mit Schwenkwinkel
Verpackung	ABS-Kunststoffbox mit Schnellverschluss
Länge	257 mm
Breite	147 mm

Höhe	45 mm
Füllgrad einer Schublade in G	5×10
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

PUR-Schaumeinlage für Sortiment 630325	630304 630325
Systembox Typ 2	630305 2
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 7 mm	631225 7
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 12 mm	631225 12
Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge 116 mm	633029 116
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ	632025
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 6 mm	631225 6
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 10 mm	631225 10
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 13 mm	631225 13
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 11 mm	631225 11
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 4 mm	631225 4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 9 mm	631225 9
Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4	633529 1/4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 5 mm	631225 5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 8 mm	631225 8
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 5,5 mm	631225 5,5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 14 mm	631225 14
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 4,5 mm	631225 4,5
Steckgriff, 1/4 Zoll ganze Länge 146 mm	632829 146
Verlängerung, 1/4 Zoll „Wobble-Fix“ ganze Länge 50 mm	632519 50
Verlängerung, 1/4 Zoll „Wobble-Fix“ ganze Länge 100 mm	632519 100