

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/7



Bestelldaten

Bestellnummer	930605 1000/7
GTIN	4062406065416
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×24G, mit Schubladen 26×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100, 100, 125, 150, 300

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 26×20

Höhe: 1000 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 600 mm
 Nutzhöhe: 900 mm
 Nutzhöhe für Schubladen: 900 mm
 Schubladen Nutzbreite: 650 mm

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe in G	20
Nutzhöhe	900 mm
Höhe	1000 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×20
Anzahl Tür	0
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite in G	26
Gewicht	125 kg
Anzahl Schubladen	7
Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Breite	750 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Tiefe	600 mm
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	300 mm
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszug Sperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x20G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930633 100
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	930633 125
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930633 150
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	930633 300
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	930633 50
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930633 75
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1000 mm	930625 1000
Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10