

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/6A**Bestelldaten**

Bestellnummer	930605 800/6A
GTIN	4062406065393
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×24G, mit Schubladen 26×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Höhe	800 mm
------	--------

Nutzhöhe	700 mm
Breite	750 mm
Tiefe	600 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×20
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Anzahl Schubladen	6
Gewicht	106 kg
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26×20G

Produktart

Werkzeugschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 800 mm	930625 800
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930633 100
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930633 150
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	930633 200
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930633 75
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10