

Garant GRIDLINE

## Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen, 20×20G, Höhe: 400mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	930525 400
GTIN	4062406065331
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### Ausführung:

Werkzeugschrankgehäuse in 24×24G, passend für Schubladen 20×20G. Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

#### Passend für:

Schubladen Nr. 930533; 930534.

#### Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

Bei der Bestückung der Werkzeugschrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.

### Technische Beschreibung

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	600 mm
Nutzhöhe für Schubladen	300 mm
Anzahl Tür	0
Gewicht	21 kg
Nutzhöhe	300 mm

Tiefe	600 mm
Höhe	400 mm
Breite in G	24
Tiefe in G	24
Ausführung	zur Selbstbestückung
maximale Tragfähigkeit	4000 kg
Anzahl Auszugboden	0
Anzahl Schubladen	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×20G
Produktart	Werkzeugschrankgehäuse

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------