

Garant**Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 19-teilig, Typ: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	630162 6
GTIN	4062406060244
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 13 St. Nr. 631029 Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Quergriff: 1 St. Nr. 633029 Gr. 116

Steckgriff: 1 St. Nr. 632829 Gr. 146

Verlängerungen: 2 St. Nr. 632429 Gr. 50; 150

Kardangelenk: 1 St. Nr. 633529 Gr. 1/4

Knarre: 1 St. Nr. 632025 Gr. 1/4

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	3,5-13 mm
--	-----------

Anzahl Teile	19
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	257 mm
Breite	147 mm
Höhe	45 mm
Füllgrad einer Schublade in G	5×10
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631029 5,5
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 50 mm	632429 50
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ	632025
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 12 mm	631029 12
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm	631029 13
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 3,5 mm	631029 3,5
PUR-Schaumeinlage für Sortiment 630162	630304 630162
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631029 7
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	631029 9
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631029 6
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631029 8
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631029 5
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632429 150
Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4	633529 1/4
Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge 116 mm	633029 116
Systembox Typ 2	630305 2
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4,5 mm	631029 4,5

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631029 10
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm	631029 4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631029 11
Steckgriff, 1/4 Zoll ganze Länge 146 mm	632829 146
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ 1/4	632025 1/4