

Garant**6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	631029 9
GTIN	4062406060473
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant Steckschlüsseleinsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 631032; HOLEX: Nr. 631022).

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	9 mm
Länge	25 mm
Ø abtriebsseitig	13,4 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz