

 GRIDLINE

## Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 26×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 860/4



### Bestelldaten

Bestellnummer	930615 860/4
GTIN	4062406065423
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Komplett mit Schubladen 26×20G.

Montagewagen in 30×24G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

#### Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 125, 300

#### Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75 kg

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100 %

Schubladen-Einzelentriegelung: Einhand

Schubladen Nutzfläche in G: 26×20  
 Höhe: 885 mm  
 Breite: 750 mm  
 Tiefe: 600 mm  
 Nutzhöhe: 600 mm  
 Schubladengehäuse Höhe: 700 mm  
 Schubladen Nutzbreite: 650 mm

## Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	4
Tiefe	600 mm
maximale Tragfähigkeit	500 kg
Schubladen-Einzelentriegelung	Einhand
Nutzhöhe	600 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Gewicht	95 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Breite	750 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	300 mm
Schubladengehäuse Höhe	700 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladen Nutzfläche in G	26×20
Höhe	885 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre

Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutbreite × Nuttiefe in G	26×20G

## Zubehör

Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950370 75/1
Mulden Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 50/1	950360 50/1
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 100/1	950370 100/1
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950350 75/1
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/1	950370 125/1
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	930634 300
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	930634 125
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930634 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930634 75