

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen, 20×20G, Höhe: 700mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	930525 700
GTIN	4062406065348
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeugschrankgehäuse in 24×24G, passend für Schubladen 20×20G. Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Passend für:

Schubladen Nr. 930533; 930534.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Bei der Bestückung der Werkzeugschrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.

Technische Beschreibung

Gewicht	29 kg
Nutzhöhe	600 mm
Anzahl Tür	0
Tiefe	600 mm

Höhe	700 mm
Nutzhöhe für Schubladen	600 mm
Breite	600 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite in G	24
Tiefe in G	24
Ausführung	zur Selbstbestückung
maximale Tragfähigkeit	4000 kg
Anzahl Auszugboden	0
Anzahl Schubladen	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×20G
Produktart	Werkzeugschrankgehäuse

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------