

Garant
Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 65-teilig, Typ: SD

Bestelldaten

Bestellnummer	630023 SD
GTIN	4062406060220
Artikelklasse	61A

Beschreibung
Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Das Surface Drive Profil wirkt direkt auf die Flächen der Muttern und Schrauben, empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße (wie z. B. zöllige Schrauben) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive Profil angezogen bzw. gelöst werden. Die Wobble-Fix-Verlängerungen lassen einen Schwenkwinkel zu und können durch Einrasten festgestellt werden.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M4 – M20 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M18.

Für Pozidriv- und Phillipsschrauben mit Gewinde M2 – M6, Schlitzschrauben mit Gewinde M2,5 – M5,

für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M3 – M8 und für Vielzahn-Schrauben mit Gewinde M4 – M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant, Surface Drive: 13 St. Nr. 631225 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant, Surface Drive: 12 St. Nr. 642325 Gr. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 4 St. Nr. 643229 Gr. 6; 8; 10; 14

1/4 Zoll 6-kant BITS C 6,3: 4 St. ähnlich Nr. 675240 Gr. 3; 4; 5; 6

1/4 Zoll BITS für Phillips C 6,3: 3 St. ähnlich Nr. 675310 Gr. 1/25; 2/25; 3/25

1/4 Zoll Pozidriv-BITS C 6,3: 3 St. ähnlich Nr. 675320 Gr. 1/25; 2/25; 3/25

1/4 Zoll Schlitz-BITS C 6,3: 3 St. ähnlich Nr. 675250 Gr. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

1/4 Zoll BITS für Torx® C 6,3: 6 St. ähnlich Nr. 675340 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

1/4 Zoll Vielzahn-BITS C 6,3: 4 St. ähnlich Nr. 675565 Gr. M4; M5; M6; M8

1/4 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 633029 Gr. 116

1/4 Zoll Steckgriff: 1 St. Nr. 632829 Gr. 1/4

1/4 Zoll Verlängerungen „Wobble-Fix“: 2 St. Nr. 632519 Gr. 50; 100

1/2 Zoll Verlängerungen „Wobble-Fix“: 1 St. Nr. 641129 Gr. 125

1/4 Zoll Kardangelen: 1 St. Nr. 633529 Gr. 1/4

1/2 Zoll Kardangelen: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2

1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632025 Gr. 1/4 mit Auswerfer

1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2 mit Auswerfer

1/4 Zoll Kupplungsschaft E 6,3: 1 St. ähnlich Nr. 675020 6,3K für 1/4 Zoll BITS C 6,3

1/4 Zoll Verbindungsschaft: 1 St. ähnlich Nr. 650005 Gr. 2 Sechskant-Kupplung 1/4 Zoll E 6,3 - Außen-Vierkant 1/4 Zoll

1/2 Zoll Verbindungsschaft: 1 St. ähnlich Nr. 650005 Gr. 5 Sechskant-Kupplung 7/16 Zoll E 11,2 - Außen-Vierkant 1/2 Zoll

1/4 Zoll Verbindungsstück für Bits: 1 St. ähnlich Nr. 676800 Vierkant-Einsatz 1/4 Zoll - Bitaufnahme 1/4 Zoll

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2×3/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Höhe: 61 mm

Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Schlüsselweiten-Bereich Surfacedrive: 4-34 mm

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 6-14 mm

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich Surfacedrive	4-34 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	6-14 mm

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	Vielzahn-Schraubendreher
6-kant Steckschlüssel Profil	Surfacedrive
Vierkant mit Wobble-Fix	mit Schwenkwinkel
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	510 mm
Breite	294 mm
Höhe	61 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8×20
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642325 19
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 32 mm	642325 32
Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge 116 mm	633029 116
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ	632025
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ	640025
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 9 mm	631225 9
Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4	633529 1/4
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 12 mm	631225 12
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 6 mm	631225 6

6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 4,5 mm	631225 4,5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643229 14
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 10 mm	631225 10
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643229 8
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 14 mm	631225 14
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 4 mm	631225 4
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642325 24
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642325 17
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641629 1/2
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642325 15
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 11 mm	631225 11
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643229 6
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 7 mm	631225 7
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642325 22
PUR-Schaumeinlage für Sortiment 630023	630304 630023
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 34 mm	642325 34
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642325 30
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642325 18
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642325 16
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 5,5 mm	631225 5,5
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642325 27
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 5 mm	631225 5
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642325 21

6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 8 mm	631225 8
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Surface Drive Schlüsselweite 13 mm	631225 13
Systembox Typ 4	630305 4
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643229 10
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ 1/4	632025 1/4
Verlängerung, 1/4 Zoll „Wobble-Fix“ ganze Länge 100 mm	632519 100
Steckgriff, 1/4 Zoll ganze Länge 146 mm	632829 146
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640025 1/2
Verlängerung, 1/2 Zoll „Wobble-Fix“ ganze Länge 125 mm	641129 125
Verlängerung, 1/4 Zoll „Wobble-Fix“ ganze Länge 50 mm	632519 50