

**Garant****6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Sechskant: 2,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	631729 2,5
GTIN	4062406060534
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

Länge	55 mm
Ø antriebseitig	12 mm
Sechskant	2,5 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz