



Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 26×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 860/5



Bestelldaten

Bestellnummer	930615 860/5
GTIN	4062406065430
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit Schubladen 26×20G.

Montagewagen in 30×24G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75 kg

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100 %

Schubladen-Einzelentriegelung: Einhand

Schubladen Nutzfläche in G: 26×20
 Höhe: 885 mm
 Breite: 750 mm
 Tiefe: 600 mm
 Nutzhöhe: 600 mm
 Schubladengehäuse Höhe: 700 mm
 Schubladen Nutzbreite: 650 mm

Technische Beschreibung

Breite	750 mm
Gewicht	106 kg
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Tiefe	600 mm
Nutzhöhe	600 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×20
Anzahl Schubladen	5
maximale Tragfähigkeit	500 kg
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen-Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladengehäuse Höhe	700 mm
Höhe	885 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Materialstärke	1,2 mm

Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutbreite × Nuttiefe in G	26×20G

Zubehör

Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 100/1	950370 100/1
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950370 75/1
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950350 75/1
Mulden Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 50/1	950360 50/1
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	930634 200
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930634 150
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930634 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930634 75