

Garant**6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Sechskant: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	631729 4
GTIN	4062406060558
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Sechskant	4 mm
Länge	55 mm
Ø antriebseitig	12 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz