

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen, 26×20G, Höhe: 800mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	930625 800
GTIN	4062406065461
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeugschrankgehäuse in 30×24G, passend für Schubladen 26×20G. Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Passend für:

Schubladen Nr. 930633, 930634, 930635, 930636.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Bei der Bestückung der Werkzeugschrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Nutzhöhe	700 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	800 mm

Tiefe	600 mm
Anzahl Tür	0
Breite	750 mm
Gewicht	35 kg
Breite in G	30
Tiefe in G	24
Ausführung	zur Selbstbestückung
maximale Tragfähigkeit	4000 kg
Anzahl Auszugboden	0
Anzahl Schubladen	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×20G
Produktart	Werkzeugschrankgehäuse

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------