

Garant**Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 30-teilig, Typ: SD****Bestelldaten**

Bestellnummer	634025 SD
GTIN	4062406060756
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

System-Box aus nahezu unzerbrechlichem ABS-Kunststoff mit integrierten Scharnieren und Schnellverschluss.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten. Das Surface Drive Profil wirkt direkt auf die Flächen der Muttern und Schrauben, empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße (wie z. B. zöllige Schrauben) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive Profil angezogen bzw. gelöst werden. Die Wobble-Fix-Verlängerungen lassen einen Schwenkwinkel zu und können durch Einrasten festgestellt werden.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 – M14 und 1/4 – 1/2 Zoll (amerikanische Zollabmessungen), für Zündkerzen 16 und 20,8 mm und für Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 – M12.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant, Surface Drive: 14 St. Nr. 637125 Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 2 St. Nr. 637329 Gr. 16; 20,8

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 637629 Gr. 4; 5; 6; 8; 10

Schraubendrehereinsätze für Torx®: 3 St. ähnlich Nr. 637560 Gr. TX25; TX30; TX40

Quergriff: 1 St. Nr. 635729

Verlängerungen „Wobble-Fix“: 2 St. ähnlich Nr. 635635 Gr. 75; 240
 Kardangelen: 1 St. Nr. 636229
 Knarre: 1 St. Nr. 635025
 Verbindungsschaft: 1 St. ähnlich Nr. 650000 Gr. 3 Antrieb Sechskant 1/4 Zoll E 6,3 - Abtrieb
 Vierkant 3/8 Zoll
 Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich Surfacedrive	8-22 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	4-10 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
6-kant Steckschlüssel Profil	Surfacedrive
Vierkant mit Wobble-Fix	mit Schwenkwinkel
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	357 mm
Breite	176 mm
Höhe	45 mm
Füllgrad einer Schublade in G	6×14
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 10 mm	637629 10
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 5 mm	637629 5
Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 3/8 Zoll Schlüsselweite 16 mm	637329 16

Systembox Typ 3A	630305 3A
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 10 mm	637125 10
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 14 mm	637125 14
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 9 mm	637125 9
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 8 mm	637629 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 6 mm	637629 6
Quergriff, 3/8 Zoll ganze Länge 200 mm	635729 200
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 22 mm	637125 22
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 11 mm	637125 11
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 21 mm	637125 21
Kardangelen, 3/8 Zoll Typ 3/8	636229 3/8
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 17 mm	637125 17
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 13 mm	637125 13
PUR-Schaumeinlage für Sortiment 634025	630304 634025
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 19 mm	637125 19
Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 3/8 Zoll Schlüsselweite 20,8 mm	637329 20,8
Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer Typ	635025
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 18 mm	637125 18
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 12 mm	637125 12
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 15 mm	637125 15
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 16 mm	637125 16
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 4 mm	637629 4
6-kant-Einsatz 3/8 ZollSurface Drive Schlüsselweite 8 mm	637125 8