

Garant

Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 25-teilig, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	634312 6
GTIN	4062406060763
Artikelklasse	61A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten. Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637229.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 – M12, für Zündkerzen und für Innensechskantschrauben mit Gewinde M4 – M12.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant bzw. 6-kant: 11 St. Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 2 St. Nr. 637329 Gr. 16; 20,8

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 7 St. Nr. 637629 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Quergriff: 1 St. Nr. 635729

Verlängerungen: 2 St. Nr. 635429 Gr. 75; 240

Kardangelenk: 1 St. Nr. 636229

Knarre: 1 St. Nr. 635025

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	8-19 mm
--	---------

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-10 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	357 mm
Breite	176 mm
Höhe	45 mm
Füllgrad einer Schublade in G	6×14
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

PUR-Schaumeinlage für Sortiment 634312	630304 634312
Kardangelen, 3/8 Zoll Typ 3/8	636229 3/8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 5 mm	637629 5
Systembox Typ 3A	630305 3A
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm	635429 75
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 4 mm	637629 4
Quergriff, 3/8 Zoll ganze Länge 200 mm	635729 200
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 3 mm	637629 3
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 8 mm	637629 8
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 240 mm	635429 240
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 10 mm	637629 10
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 7 mm	637629 7
Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer Typ	635025
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 6 mm	637629 6
Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 3/8 Zoll Schlüsselweite 16 mm	637329 16

Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 3/8 Zoll
Schlüsselweite 20,8 mm

637329 20,8