

Garant**Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 15-teilig, Typ: 12****Bestelldaten**

Bestellnummer	633812 12
GTIN	4062406060725
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten. Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637029.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 – M12.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 11 St.

Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Verlängerungen: 2 St. Nr. 635429 Gr. 75; 240

Kardangelenk: 1 St. Nr. 636229

Knarre: 1 St. Nr. 635025

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel

Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	8-19 mm
Werkstoff	Chrom-Vanadium
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	257 mm
Breite	147 mm
Höhe	45 mm
Oberfläche	verchromt
Füllgrad einer Schublade in G	5×10
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 240 mm	635429 240
Kardangelenk, 3/8 Zoll Typ 3/8	636229 3/8
Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer Typ	635025
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm	635429 75
PUR-Schaumeinlage für Sortiment 633812	630304 633812
Systembox Typ 2	630305 2